

# Oppskrift på Asker museums kjærlighetsskjørt

Her finner du oppskrift, mønster og egnet garntype til Asker museums nye kjærlighets-skjørt. Denne oppskriften er til en størrelse 38, men kan reguleres til flere størrelser. Idé av Fredrikke ved Asker museum. Oppskrift utviklet av Gunvor Hol.

**Garn:** Valgfritt.

Eksempel: Classic cotton merino, 50% merinoull, 50% bomull. 50 grams nøster = ca. 110 meter i ønsket farger og kvalitet. Hvit som mønsterfarge.

21 – 22 masker = 10 cm

Pinne: 3,5 – 4 cm

## Oppskrift:

1. Legg opp 300 masker. Skjørtet strikkes på rundpinne. Legg 20 masker mer for hver størrelse.
2. Nederste bord strikkes på rundpinnen, rett fram og tilbake åtte omganger, ca. 2 cm med rillestrikk.
3. Fortsett med glattstrikk. Teksten/mønsteret begynner øverst på kneskålen din. Så lengden du ønsker beregnes ut fra det.
4. Lag et merke i hver side, midt foran og mellom dem. Til sammen 8 merker. Første vers strikkes midtstilt foran og andre vers midtstilt bak på skjørtet.
5. Første rad foran: Strikk mønster nr.1. Bokstavene strikkes fra høyre mot venstre. Start nederst på bokstavene.
6. Første rad bak: Strikk mønster nr. 2. Bokstavene strikkes fra høyre mot venstre.
7. Strikk to omganger rett. Sett et 8 ganger på omgangen.
8. Strikk så en omgang rett og fell av til sammen 8 masker med jevn maskeavstand.
9. Strikk to omganger rett.
10. Strikk bokstavene/mønster nr. 2.
11. Strikk to omganger rett.
12. Strikk en omgang og fell av en maske ved hvert merke. (jfr. pkt. 8).
13. Strikk to omganger rett.
14. Strikk bokstavene/mønster nr. 3.
15. Strikk to omganger rett.
16. Strikk en omgang og fell av en maske ved hvert merke. (jfr. pkt. 8).
17. Strikk to omganger rett.
18. Strikk bokstavene/mønster nr. 4
19. Strikk to omganger rett.
20. Strikk en omgang og fell av en maske ved hvert merke. (jfr. pkt. 8).
21. Strikk rett og fell inn masker ca. hver 10. omgang til ønsket størrelse.
22. Strikk 18 omganger rett til linningen. (Ca. 170 masker, str. 38)
23. Sy fast 6,5 cm bred strikk på innsiden av linningen.




## Regulering av størrelse:

Størrelsen reguleres med maskeantallet mellom bokstavene ved sidemerket som vil gi et større ensfarget felt på hver side. Legg 20 masker ekstra for hver størrelse, det vil si at en størrelse 40 = 320 masker nederst, mens 190 masker øverst.



**Mønster:** Start nederst på bokstavene, fra høyre mot venstre.

**Forside:**



**Bakside:**

